



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Boîtes à clapet pour pompes Legacy et Legato



Nous proposons deux types de boîtes à clapet : à remplissage automatique et continues. La boîte à clapet à remplissage automatique possède un seul clapet, qui est utilisé pour recharger la seringue une fois qu'elle est totalement ou partiellement vide. Ce type de boîte à clapet fonctionne avec n'importe quelle pompe à perfusion/prélèvement. Chaque seringue doit avoir sa propre boîte à clapet. Deux clapets sont montés dans la boîte à clapet continue. La boîte à clapet continue peut être utilisée avec les pompes va-et-vient et nos pompes à débit continu ou une installation à débit continu utilisant 2 pompes distinctes pour créer un débit continu. Tandis que l'une des seringues se remplit, l'autre distribue.

Moyenne pression

< 25 psi (1,7 bar)

- Robinets à manchon
- Tuyau C-flex fourni, diamètre intérieur 1/16 " x diamètre extérieur 1/8 "

Basse pression

< 100 psi (6,8 bar)

- Clapets en PTFE
- Toutes les pièces en contact avec le liquide sont en PTFE
- 3 ports 1/4-28 avec raccords pour tuyau en plastique 1/16 " de diamètre extérieur

Haute pression

< 200 psi (13,8 bar)

- Acier inoxydable 303
- Joints en contact avec le liquide en perfluoroélastomère et PTFE
- 3 ports 1/8 " NTP avec raccord Swagelok pour tuyau en acier inoxydable 1/4 " de diamètre extérieur (non fourni)



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Schémas de boîte à clapet

Boîtes à clapet à remplissage automatique:

À clapet unique - Généralement utilisées pour recharger une seringue lorsqu'elle est partiellement ou totalement vide.



Boîtes à clapet pour distribution continue :

Installations à deux vannes - Généralement utilisées avec une pompe continue Legato 270 ou un modèle 270.

Spécifications

N° de commande	KITS DE CLAPET
788345	Kit de remplissage automatique basse pression
788346	Kit de distribution continue basse pression (2x kit de remplissage automatique)
788347	Kit de remplissage automatique à écrou/ferrule moyenne pression écrou PEEK 1/16, ferrule 1/4-28 (3 pièces), sans bride 1/16 (3 pièces) et tuyau PTFE (5 pieds; 152,4 cm)
788348	Kit de distribution continue à écrou/ferrule moyenne pression (2x kit de remplissage automatique)
788349	Kit de remplissage automatique à raccord cannelé 1/16 (3 pièces) et tuyau C-flex (10 pieds ; 304,8 cm)
788351	Kit de remplissage automatique à embout verrouillable moyenne pression, embout verrouillable femelle à mâle 1/4-28 (1 pièce), embout verrouillable mâle à femelle 1/4-28 (2 pièces)
788352	Kit de distribution continue à embout verrouillable moyenne pression - (2 x kit de remplissage automatique)
788353	Kit de distribution continue à raccord connelé moyenne pression - (2 x kits de remplissage automatique)

Spécifications

N° de commande	Version standard
788333	Boîte à clapet à remplissage automatique, basse pression
788336	Boîte à clapet à remplissage automatique, moyenne



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

788338	Boîte à clapet à remplissage automatique, haute pression
788332	Boîte à clapet à débit continu, basse pression
788335	Boîte à clapet à débit continu, moyenne pression
788337	Boîte à clapet à débit continu, haute pression



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be